

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M12X170

Artikelnummer 01000.120.170

Merk -

UBB 950351903394

UNSPSC 31161620

EAN 8715492008121

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	170 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	170
P	1.75
s	19

Technische tekening

