

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M12X200



Artikel nummer	01000.120.200
Merk	-
UBB	950351009168
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008152
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	19
Diameter (d-D)	M12
Lengte (L) (mm)	200

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	36
b (min.): $L > 200\text{mm}$	49
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	30
k	7.5
P	1.75
s	19

Technische tekening

