

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M14X55

Artikelnummer	01000.140.055
Merk	-
UBB	950351009739
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008251
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	55 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L > 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	55
P	2
s	22

Technische tekening

