

## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M14X70



Artikel nummer	01000.140.070
Merk	-
UBB	950351903881
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008282
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	22
Diameter (d-D)	M14
Lengte (L) (mm)	70

### Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

### Technische specificatie

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	40
b (min.): $L > 200\text{mm}$	53
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	34
k	8.8
P	2
s	22

### Technische tekening

