

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M14X90

Artikelnummer 01000.140.090

Merk -

UBB 950351010398

UNSPSC 31161620

EAN 8715492008329

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L > 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	90
P	2
s	22

Technische tekening

