FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M14X180

Artikelnummer	01000.140.180
Merk	-
UBB	950351011123
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008411
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	180 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	180
P	2
s	22

Technische tekening

