

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M16X110

Artikelnummer 01000.160.110

Merk -

UBB 950351012113

UNSPSC 31161620

EAN 8715492008596

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L \geq 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	110
P	2
s	24

Technische tekening

