

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M16X190

Artikelnummer	01000.160.190
Merk	-
UBB	950351914029
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008671
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	190 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	190
P	2
s	24

Technische tekening

