FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M16X230

Artikelnummer	01000.160.230
Merk	-
UBB	950351914284
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008718
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	230 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	230
P	2
s	24

Technische tekening

