

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M18X60

Artikelnummer 01000.180.060

Merk -

UBB 950351013442

UNSPSC 31161620

EAN 8715492008855

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	48
b (min.): $L > 200$ mm	61
b (min.): $L \leq 125$ mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	60
P	2.5
s	27

Technische tekening

