FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M18X75

Artikelnummer	01000.180.075
Merk	-
UBB	950351013772
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008886
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	75 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	75
P	2.5
s	27

Technische tekening

