FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M18X140

Artikelnummer	01000.180.140
Merk	-
UBB	950351014432
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008978
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	140
P	2.5
s	27

Technische tekening

