

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M18X240

Artikelnummer	01000.180.240
Merk	-
UBB	950351015009
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009050
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	240 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	48
b (min.): $L \geq 200$ mm	61
b (min.): $L \leq 125$ mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	240
P	2.5
s	27

Technische tekening

