

## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M18X300



|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Artikel nummer | 01000.180.300                 |
| Merk           | -                             |
| UBB            | 950351015348                  |
| UNSPSC         | 31161620                      |
| EAN            | 8715492009098                 |
| PKG. van 10    | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Klasse               | 8.8                    |
| Aandraaivoorziening  | Buitenzeskant          |
| Kopsoort             | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Blank                  |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |
| Diameter (d-D)       | M18                    |
| Lengte (L) (mm)      | 300                    |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-112    |
| DIN  | 931        |
| ISO  | 4014       |
| ASME | B18.2.3.1M |

### Technische specificatie

|   |      |
|---|------|
| b (min.):<br>125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math> | 48   |
| b (min.): $L > 200\text{mm}$                        | 61   |
| b (min.): $L \leq 125\text{mm}$                     | 42   |
| k   | 11.5 |
| P   | 2.50 |
| s   | 27   |

### Technische tekening

