

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M20X85



Artikel nummer	01000.200.085
Merk	-
UBB	952351146594
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009197
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M20
Lengte (L) (mm)	85

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	52
b (min.): $L > 200\text{mm}$	65
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	46
k	12.5
P	2.50
s	30

Technische tekening

