

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M20X100



Artikel nummer	01000.200.100
Merk	-
UBB	950351015918
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009227
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M20
Lengte (L) (mm)	100

Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	52
b (min.): $L > 200\text{mm}$	65
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	46
k	12.5
P	2.50
s	30

Technische tekening

