

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M20X250

Artikelnummer 01000.200.250

Merk -

UBB 950351914771

UNSPSC 31161620

EAN 8715492009395

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	250 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	250
P	2.5
s	30

Technische tekening

