

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M20X280

Artikelnummer 01000.200.280

Merk -

UBB 950351017161

UNSPSC 31161620

EAN 8715492009418

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	280 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	280
P	2.5
s	30

Technische tekening

