

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M20X380

Artikelnummer	01000.200.380
Merk	-
UBB	950351017658
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009470
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	380 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	380
P	2.5
s	30

Technische tekening

