

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M22X80



Artikel nummer	01000.220.080
Merk	-
UBB	950351018078
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009524
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	32
Diameter (d-D)	M22
Lengte (L) (mm)	80

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	56
b (min.): $L > 200\text{mm}$	69
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	50
k	14
P	2.50
s	32

Technische tekening

