

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M22X110



Artikel nummer	01000.220.110
Merk	-
UBB	950351018318
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009562
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	32
Diameter (d-D)	M22
Lengte (L) (mm)	110

Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	56
b (min.): $L > 200\text{mm}$	69
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	50
k	14
P	2.50
s	32

Technische tekening

