

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M24X100

Artikelnummer 01000.240.100

Merk -

UBB 950351019977

UNSPSC 31161620

EAN 8715492009838

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	100
P	3
s	36

Technische tekening

