

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M24X260

Artikelnummer 01000.240.260

Merk -

UBB 950351021023

UNSPSC 31161620

EAN 8715492010001

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	260 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	260
P	3
s	36

Technische tekening

