

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M27X150

Artikelnummer 01000.270.150

Merk -

UBB 950351022765

UNSPSC 31161620

EAN 8715492010230

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	150 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	150
P	3
s	41

Technische tekening

