

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M27X160

Artikelnummer 01000.270.160

Merk -

UBB 950351022849

UNSPSC 31161620

EAN 8715492010247

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	160 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	160
P	3
s	41

Technische tekening

