

## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M27X170



Artikel nummer	01000.270.170
Merk	-
UBB	950351022922
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010254
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M27
Lengte (L) (mm)	170

### Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

### Technische specificatie

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	66
b (min.): $L > 200\text{mm}$	79
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	60
k	17
P	3
s	41

### Technische tekening

