

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M30X190

Artikelnummer 01000.300.190

Merk -

UBB 950351025321

UNSPSC 31161620

EAN 8715492010551

PKG. van 5 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	190 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L > 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	190
P	3.5
s	46

Technische tekening

