

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M30X320



Artikel nummer	01000.300.320
Merk	-
UBB	950351026071
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010667
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M30
Lengte (L) (mm)	320

Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	72
b (min.): $L > 200\text{mm}$	85
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	66
k	18.7
P	3.50
s	46

Technische tekening

