

## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M33X140



Artikel nummer	01000.330.140
Merk	-
UBB	950351027145
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010810
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M33
Lengte (L) (mm)	140

### Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

### Technische specificatie

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	78
b (min.): $L > 200\text{mm}$	91
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	72
k	21
P	3.50
s	50

### Technische tekening

