

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M33X240

Artikelnummer 01000.330.240

Merk -

UBB 950351027970

UNSPSC 31161620

EAN 8715492010902

PKG. van 2 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	240 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	78
b (min.): $L > 200$ mm	91
b (min.): $L \leq 125$ mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	240
P	3.5
s	50

Technische tekening

