

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M36X190



Artikel nummer	01000.360.190
Merk	-
UBB	950351029463
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011138
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M36
Lengte (L) (mm)	190

Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	84
b (min.): $L > 200\text{mm}$	97
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	78
k	22.5
P	4
s	55

Technische tekening

