

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M42X200



Artikel nummer	01000.420.200
Merk	-
UBB	950351032905
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011688
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M42
Lengte (L) (mm)	200

Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	96
b (min.): $L > 200\text{mm}$	109
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	90
k	26
P	4.50
s	65

Technische tekening

