

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M52X240

Artikelnummer	01000.520.240
Merk	-
UBB	950351036211
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012357
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M52
Lengte	240 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	116
b (min.): $L > 200$ mm	119
d-D	M52
k	33
L (mm)	240
P	5
s	80

Technische tekening

