



Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M4X50

Artikel nummer	01010.040.050
Merk	-
UBB	950351040338
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013019
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M4
Lengte (L) (mm)	50

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

k	2.8
P	0.70
s	7

Technische tekening

