

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M5X10

Artikelnummer	01010.050.010
Merk	-
UBB	950351040585
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013057
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	10 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	10
P	0.8
s	8

Technische tekening

