FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M5X12

Artikelnummer	01010.050.012
Merk	-
UBB	950351040668
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013064
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	12 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	12
P	0.8
s	8

Technische tekening

