

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M5X40

Artikelnummer	01010.050.040
Merk	-
UBB	950351041328
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013156
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	40
P	0.8
s	8

Technische tekening

