



Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M6X80

Artikel nummer	01010.060.080
Merk	-
UBB	952351119526
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013408
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M6
Lengte (L) (mm)	80

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

k	4
P	1
s	10

Technische tekening

