FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M7X12

Artikelnummer	01010.070.012
Merk	-
UBB	950351043142
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013446
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M7
Lengte	12 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M7
k	4.8
L (mm)	12
P	1
s	11

Technische tekening

