

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M7X30

Artikelnummer	01010.070.030
Merk	-
UBB	950351043555
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013484
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M7
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M7
k	4.8
L (mm)	30
P	1
s	11

Technische tekening

