

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M30X230

Artikelnummer	01010.300.230
Merk	-
UBB	500644597667
UNSPSC	31161620
EAN	8717077775152
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	230 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	230
P	3.5
s	46

Technische tekening

