

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M14X1,50X50



Artikelnummer 01060.140.050

Merk -

UBB 950351128877

UNSPSC 31161620

EAN 8715492020000

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ISO	8765
DIN	960
NF	E25-152

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L > 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	50
P	1.5
s	22

Technische tekening

