




Zeskant flensbout EN 1665 Staal Blank 8.8 M8X16

Artikelnummer 01087.080.016

Merk -

UBB 500650776825

UNSPSC 31162400

EAN 8717077292130

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	16 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈6921
ISO	≈4162
EN	1665
ASME	≈B18.2.3.4M

Technische specificatie

b (min.)	22
d-D	M8
dc(max.)	18
k (max.)	8.1
L (mm)	16
P	1.25
s	13

Technische tekening

