


Zeskantbout met kleine kop, lange tap en ondersnijding DIN 561 Ri Staal Blank 22H M12X60



Artikelnummer	01090.120.060
Merk	-
UBB	500647905909
UNSPSC	31161620
EAN	8717077270152
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	60 mm
Spoed (P)	1.75
Klasse	22H
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	561-Ri
-----	--------

Technische specificatie

d-D	M12
dg	9.4
dp(max.)	8.5
g2	6.1
k	9
L (mm)	60
P	1.75
s	17
z2(min.)	6

Technische tekening

