



Zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| linkse draad M24X2,00 (LH)

Artikel nummer	01130.240.200
Merk	-
UBB	950355735834
UNSPSC	31161727
EAN	8715492024381
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M24
P	2
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	linkse draad
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	934
NF	E25-401

Technische specificatie

m	19
s	36

Technische tekening

