

Zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| linkse draad M30X2,00 (LH)

Artikelnummer	01130.300.200
Merk	-
UBB	950355736253
UNSPSC	31161727
EAN	8715492024428
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M30
m	24
P	2
s	46

Technische tekening

