

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M3X40



Artikelnummer 01200.030.040

Merk -

UBB 500644996489

UNSPSC 31161620

EAN 8717077049291

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	12
d-D	M3
k	2
L (mm)	40
P	0.5
s	5.5

Technische tekening

