

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M4X30



Artikelnummer	01200.040.030
Merk	-
UBB	950351140328
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024664
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	30
P	0.7
s	7

Technische tekening

