

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M5X55



Artikelnummer	01200.050.055
Merk	-
UBB	950351141151
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024800
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	55 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	22
b (min.): $L \leq 125$ mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	55
P	0.8
s	8

Technische tekening

