

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M5X95



Artikel nummer	01200.050.095
Merk	-
UBB	500644997214
UNSPSC	31161620
EAN	8717077049376
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M5
Lengte (L) (mm)	95
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	22
b (min.): L ≤ 125mm	16
k	3.5
P	0.80
s	8

Technische tekening

